



G4731

Verbindingskabel Wago 3-polig 3x1,5 mm² met haakse stekker, 2000 mm

Technische eigenschappen

Architectuur

Aantal polen 3

Spanning

Maximale werkspanning 250 V

Nominale spanning 230 - 230 V

Toegekende stootspanning 4 kV

Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

Kabel

Diameter kabel 11 mm

Kabel continu temperatuurbestendig tot 70 °C

Aansluiting

Leidingdoorsnede 1,50 - 1,50 mm²

Type connector/stekker Wago Winsta

Connectiviteit

Aantal draden 3

Deksel, deur

Vergrendelbaar Nee

Uitrusting

Mechanische codering Ja

Kabeltype zijde 1 Jack

Kabeltype zijde 2 Jack

Type kabel Aansluitkabel apparatuur

Gebruiksvoorwaarden

Vervuilinggraad volgens IEC60664/IEC60947-2 3

Materiaal

Kleur Zwart

Kleur contactinzetstuk Zwart

Vermogen

Brandbelasting 1,53 kWh

