



G4741

Verbindingskabel Wago 3-polig 3x1,5 mm² met haakse stekker, 3000 mm

Technische eigenschappen

Architectuur

Aantal polen	3
--------------	---

Spanning

Maximale werkspanning	250 V
-----------------------	-------

Nominale spanning	230 - 230 V
-------------------	-------------

Toegekende stootspanning	4 kV
--------------------------	------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Kabel

Diameter kabel	11 mm
----------------	-------

Kabel continu temperatuurbestendig tot	70 °C
--	-------

Aansluiting

Leidingdoorsnede	1,50 - 1,50 mm ²
------------------	-----------------------------

Type connector/stekker	Wago Winsta
------------------------	-------------

Connectiviteit

Aantal draden	3
---------------	---

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Nee
----------------	-----

Uitrusting

Mechanische codering	Ja
----------------------	----

Kabeltype zijde 1	Jack
-------------------	------

Kabeltype zijde 2	Jack
-------------------	------

Type kabel	Aansluitkabel apparatuur
------------	--------------------------

Gebruiksvoorwaarden

Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-2	3
--	---

Materiaal

Kleur	Zwart
-------	-------

Kleur contactinzetstuk	Zwart
------------------------	-------

Vermogen

Brandbelasting	1,92 kWh
----------------	----------

