



**Verbindingskabel Wago 3-polig 3x1,5 mm<sup>2</sup> met haakse stekker, 4000 mm**

**Technische eigenschappen**

**Architectuur**

Aantal polen 3

**Spanning**

Maximale werkspanning 250 V

Nominale spanning 230 - 230 V

Toegekende stootspanning 4 kV

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom 16 A

**Kabel**

Diameter kabel 11 mm

Kabel continu temperatuurbestendig tot 70 °C

**Aansluiting**

Leidingdoorsnede 1,50 - 1,50 mm<sup>2</sup>

Type connector/stekker Wago Winsta

**Connectiviteit**

Aantal draden 3

**Deksel, deur**

Vergrendelbaar Nee

**Uitrusting**

Mechanische codering Ja

Kabeltype zijde 1 Jack

Kabeltype zijde 2 Jack

Type kabel Aansluitkabel apparatuur

**Gebruiksvoorwaarden**

Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-2 3

**Materiaal**

Kleur Zwart

Kleur contactinzetstuk Zwart

**Vermogen**

Brandbelasting 2,81 kWh

G4751

