



GBA5016119016



installatiekan. alu bodem 50*160mm 3 comp. alu RAL 9016

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Hoogte | 56 mm |
| Breedte | 162 mm |
| Lengte | 2000 mm |
| Binnendoorsnede | 8000 - 8000 mm ² |

Deksel, deur

| | |
|----------------|-------|
| Aantal deksels | 3 |
| breedte deur 1 | 45 mm |
| Deur 2 | 45 mm |
| breedte deur 3 | 45 mm |

Capaciteit

| | |
|------------------------------------------------------------|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten) | 30 |
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 57 |

Compatibiliteit

| | |
|---------------------------------------------|------------|
| Compatibel formaat voor apparaatinstallatie | 47 x 45 mm |
|---------------------------------------------|------------|

Installatie, montage

| | |
|-----------------|-----|
| Bodemperforatie | Nee |
|-----------------|-----|

Materiaal

| | |
|------------------------|-------------|
| Materiaal | Aluminium |
| Oppervlaktebehandeling | Gelakt |
| Kleur | Verkeerswit |
| RAL-kleur | 9016 |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP40 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------------|------------------------------------------|
| Kabelgootverbinding | Koppelingen als afzonderlijke referentie |
|---------------------|------------------------------------------|

Samenstelling

| | |
|------------------|-----|
| Met kabelhouders | Nee |
|------------------|-----|

