



GBA501611ALU



## Installatiekanaal alu bodem 50\*160mm 3 comp. gean. alu

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	56 mm
Breedte	162 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	8000 - 8000 mm <sup>2</sup>

#### Deksel, deur

Aantal deksels	3
breedte deur 1	45 mm
Deur 2	45 mm
breedte deur 3	45 mm

#### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	30
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	57

#### Compatibiliteit

Compatibel formaat voor apparaatinstallatie	47 x 45 mm
---------------------------------------------	------------

#### Installatie, montage

Bodemperforatie	Nee
-----------------	-----

#### Materiaal

Materiaal	Aluminium
Oppervlaktebehandeling	Geanodiseerd
Kleur	Aluminium

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

#### Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Koppelingen als afzonderlijke referentie
---------------------	------------------------------------------

#### Uitrusting

Met kabelhouders	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0

