



GD102E

Miniverdeler 2 modulen

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	230 - 230 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Elektrische Stroom

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

Uitrusting

Aantal DIN-rails	1
Aantal rijen	1
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Nee
Materiaal montageplaat	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	2
----------------	---

Functies

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Nee
Met buis invoeren	Ja

Afmetingen

Hoogte	160 mm
Breedte	55 mm
Diepte	82 mm
Aantal breedte-eenheden	2

Deksel, deur

Aantal sloten	0
Deuris transparant	Nee

Connectiviteit

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Kunststof
-----------	-----------

RAL-kleur

9010

Kleur

Helderwit

Veiligheid

Beschermingsklasse

Isolatieklasse II

Slagvastheid IK

IK05

Beschermingsgraad IP

IP30

Type slot

Zonder slot

Gloeidraad test

750 °C