

GD104E

Miniverdeler 4 modulen

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	230 - 230 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	40 A
-----------------	------

Uitrusting

Aantal DIN-rails	1
------------------	---

Aantal rijen	1
--------------	---

Aantal velden in de breedte	1
-----------------------------	---

Met slot	Nee
----------	-----

Heeft N -klemmenblok	Nee
----------------------	-----

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
-------------------------	----

Materiaal montageplaat	Nee
------------------------	-----

Capaciteit

Aantal modulen	4
----------------	---

Functies

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Nee
-----------------------------------	-----

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	180 mm
--------	--------

Breedte	110 mm
---------	--------

Diepte	82 mm
--------	-------

Aantal breedte-eenheden	4
-------------------------	---

Deksel, deur

Aantal sloten	0
---------------	---

Deuris transparant	Nee
--------------------	-----

Connectiviteit

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Kunststof
-----------	-----------

RAL-kleur

9010

Kleur

Helderwit

Veiligheid

Beschermingsklasse

Isolatieklasse II

Slagvastheid IK

IK05

Beschermingsgraad IP

IP30

Type slot

Zonder slot

Gloeidraad test

750 °C