



GD106E

## Miniverdeler 6 modulen

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning	230 - 230 V
-------------------	-------------

#### Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	50 A
-----------------	------

#### Samenstelling

Aantal DIN-rails	1
Aantal rijen	1
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

#### Capaciteit

Aantal modulen	6
----------------	---

#### Functies

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Nee
Met buis invoeren	Ja

#### Afmetingen

Hoogte	180 mm
Breedte	146 mm
Diepte	82 mm
Aantal breedte-eenheden	6

#### Deksel, deur

Aantal sloten	0
Deuris transparant	Nee

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

#### Materiaal

Materiaal	Kunststof
-----------	-----------

RAL-kleur

9010

Kleur

Helderwit

---

**Veiligheid**

Beschermingsklasse

Isolatieklasse II

Slagvastheid IK

IK05

Beschermingsgraad IP

IP30

Type slot

Zonder slot

Gloeidraad test

750 °C