

GD106E

Miniverdeler 6 modulen

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 230 - 230 V

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Elektrische Stroom

Nominale stroom 50 A

Uitrusting

Aantal DIN-rails 1

Aantal rijen 1

Aantal velden in de breedte 1

Met slot Nee

Heeft N -klemmenblok Nee

Heeft aarde-klemmenblok Ja

Materiaal montageplaat Nee

Capaciteit

Aantal modulen 6

Functies

Heeft beveiliging hoofdschakelaar Nee

Met buis invoeren Ja

Afmetingen

Hoogte 180 mm

Breedte 146 mm

Diepte 82 mm

Aantal breedte-eenheden 6

Deksel, deur

Aantal sloten 0

Deuris transparant Nee

Connectiviteit

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Materiaal

Materiaal Kunststof

RAL-kleur

9010

Kleur

Helderwit

Veiligheid

Beschermingsklasse

Isolatieklasse II

Slagvastheid IK

IK05

Beschermingsgraad IP

IP30

Type slot

Zonder slot

Gloeidraad test

750 °C