



GD108E

**Miniverdeler 8 modulen**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning	230 - 230 V
-------------------	-------------

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

**Uitrusting**

Aantal DIN-rails	1
Aantal rijen	1
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

**Capaciteit**

Aantal modulen	8
----------------	---

**Functies**

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Nee
Met buis invoeren	Ja

**Afmetingen**

Hoogte	180 mm
Breedte	182 mm
Diepte	82 mm
Aantal breedte-eenheden	8

**Deksel, deur**

Aantal sloten	0
Deuris transparant	Nee

**Connectiviteit**

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

**Materiaal**

Materiaal	Kunststof
-----------	-----------

RAL-kleur

9010

Kleur

Helderwit

---

**Veiligheid**

Beschermingsklasse

Isolatieklasse II

Slagvastheid IK

IK05

Beschermingsgraad IP

IP30

Type slot

Zonder slot

Gloeidraad test

750 °C