



GD108E

## Miniverdeler 8 modulen

### Technische eigenschappen

#### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 230 V |
|-------------------|-------------|

#### Installatie, montage

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee                |
| Gemonteerd op               | Oppervlaktemontage |

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 63 A |
|-----------------|------|

#### Samenstelling

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Aantal DIN-rails            | 1   |
| Aantal rijen                | 1   |
| Aantal velden in de breedte | 1   |
| Met slot                    | Nee |
| Heeft N -klemmenblok        | Nee |
| Heeft aarde-klemmenblok     | Ja  |
| Materiaal montageplaat      | Nee |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 8 |
|----------------|---|

#### Functies

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Heeft beveiliging hoofdschakelaar | Nee |
| Met buis invoeren                 | Ja  |

#### Afmetingen

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Hoogte                  | 180 mm |
| Breedte                 | 182 mm |
| Diepte                  | 82 mm  |
| Aantal breedte-eenheden | 8      |

#### Deksel, deur

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Aantal sloten      | 0   |
| Deuris transparant | Nee |

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

#### Materiaal

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiaal | Kunststof |
|-----------|-----------|

RAL-kleur

9010

Kleur

Helderwit

---

**Veiligheid**

Beschermingsklasse

Isolatieklasse II

Slagvastheid IK

IK05

Beschermingsgraad IP

IP30

Type slot

Zonder slot

Gloeidraad test

750 °C