



GD213U

verdeelkast gamma 2R. 26MOD. - zonder deur

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Uitrusting

Aantal DIN-rails	2
Aantal rijen	2
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Ja
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Capaciteit

Aantal modules	26
----------------	----

Afmetingen

Hoogte	375 mm
Breedte	250 mm
Diepte	103 mm
Aantal breedte-eenheden	13

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	0
Aantal sloten	0
Deuris transparant	Nee

Materiaal

Materiaal	Kunststof
RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Zonder slot