



GD213U

verdeelkast gamma 2R. 26MOD. - zonder deur

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Elektrische Stroom

Nominale stroom 63 A

Uitrusting

Aantal DIN-rails 2

Aantal rijen 2

Aantal velden in de breedte 1

Met slot Nee

Heeft N -klemmenblok Ja

Heeft aarde-klemmenblok Ja

Materiaal montageplaat Nee

Capaciteit

Aantal modules 26

Afmetingen

Hoogte 375 mm

Breedte 250 mm

Diepte 103 mm

Aantal breedte-eenheden 13

Deksel, deur

Aantal kastdeuren 0

Aantal sloten 0

Deuris transparant Nee

Materiaal

Materiaal Kunststof

RAL-kleur 9010

Kleur Helderwit

Veiligheid

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsgraad IP IP30

Type slot Zonder slot