



GD313U

verdeelkast gamma 3R. 39MOD. - zonder deur

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

Samenstelling

Aantal DIN-rails 3

Aantal rijen 3

Aantal velden in de breedte 1

Met slot Nee

Heeft N -klemmenblok Ja

Heeft aarde-klemmenblok Ja

Materiaal montageplaat Nee

Capaciteit

Aantal modules 39

Afmetingen

Hoogte 500 mm

Breedte 250 mm

Diepte 103 mm

Aantal breedte-eenheden 13

Deksel, deur

Aantal kastdeuren 0

Aantal sloten 0

Deuris transparant Nee

Materiaal

Materiaal Kunststof

RAL-kleur 9010

Kleur Helderwit

Veiligheid

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsgraad IP IP30

Type slot Zonder slot