



GD313U

**verdeelkast gamma 3R. 39MOD. - zonder deur**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

**Uitrusting**

Aantal DIN-rails	3
Aantal rijen	3
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Ja
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

**Capaciteit**

Aantal modules	39
----------------	----

**Afmetingen**

Hoogte	500 mm
Breedte	250 mm
Diepte	103 mm
Aantal breedte-eenheden	13

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	0
Aantal sloten	0
Deuris transparant	Nee

**Materiaal**

Materiaal	Kunststof
RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Zonder slot