



**verdeelkast gamma 4R. 52MOD. - zonder deur**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom 63 A

**Uitrusting**

Aantal DIN-rails 4

Aantal rijen 4

Aantal velden in de breedte 1

Met slot Nee

Heeft N -klemmenblok Ja

Heeft aarde-klemmenblok Ja

Materiaal montageplaat Nee

**Capaciteit**

Aantal modules 52

**Afmetingen**

Hoogte 625 mm

Breedte 250 mm

Diepte 103 mm

Aantal breedte-eenheden 13

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren 0

Aantal sloten 0

Deuris transparant Nee

**Materiaal**

Materiaal Kunststof

RAL-kleur 9010

Kleur Helderwit

**Veiligheid**

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsgraad IP IP30

Type slot Zonder slot

GD413U