



GD413U

**verdeelkast gamma 4R. 52MOD. - zonder deur**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom 63 A

**Uitrusting**

Aantal DIN-rails	4
Aantal rijen	4
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Ja
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

**Capaciteit**

Aantal modules 52

**Afmetingen**

Hoogte	625 mm
Breedte	250 mm
Diepte	103 mm
Aantal breedte-eenheden	13

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	0
Aantal sloten	0
Deuris transparant	Nee

**Materiaal**

Materiaal	Kunststof
RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Zonder slot