



HA352

Lastscheider 3-polig 160 A blokvorm

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 160 A

Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947 7 kA

Architectuur

Aantal polen 3

Bedieningselement Lange draaigreep

Apparaattype Vaste inbouw

Pooltype 3P

Afmetingen

Hoogte 135 mm

Breedte 140 mm

Diepte 120 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar Ja

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP00

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 95 mm²

Doorsnede soepele geleider 95 mm²

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i 800 V

Nominale stoothoudspanning U_{imp} 8000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I_n 3 W

Totaal vermogensverlies onder I_N 9 W

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 105000 W

Bediening en signalisatie

Motorbediening geïntegreerd Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 70 °C