



HA357

Lastscheider 3-polig 400 A blokvorm

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	400 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947	9 kA

Architectuur

Aantal polen	3
Bedieningselement	Lange draaigreep
Apparaattype	Vaste inbouw
Pooltype	3P

Afmetingen

Hoogte	235 mm
Breedte	230 mm
Diepte	165 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP00
----------------------	------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	240 mm ²
Doorsnede soepele geleider	240 mm ²

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	1000 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	8000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I _n	14,40 W
Totaal vermogensverlies onder I _N	43,20 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	263000 W

Bediening en signalisatie

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------