



HA358

## Lastscheider 3-polig 630 A blokvorm

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	630 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947	13 kA

#### Architectuur

Aantal polen	3
Bedieningselement	Lange draaigreep
Apparaattype	Vaste inbouw
Pooltype	3P

#### Afmetingen

Hoogte	260 mm
Breedte	230 mm
Diepte	165 mm

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP00
----------------------	------

#### Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	2x 300 mm <sup>2</sup>
Doorsnede soepele geleider	2x 300 mm <sup>2</sup>

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	1000 V
Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	8000 V

#### Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I <sub>n</sub>	30,90 W
Totaal vermogensverlies onder I <sub>N</sub>	92,70 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	414000 W

#### Bediening en signalisatie

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------