



HA360

Lastscheider 3-polig 800 A blokvorm

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	800 A
Nominale piekstroombestendigheid I _{cw} IEC60947	26 kA

Architectuur

Aantal polen	3
Bedieningselement	Lange draaigreep
Apparaattype	Vaste inbouw
Pooltype	3P

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP00
----------------------	------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	2x 300 mm ²
Doorsnede soepele geleider	2x 300 mm ²

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	1000 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	12000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I _n	39,70 W
Totaal vermogensverlies onder I _N	119,10 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	526000 W

Bediening en signalisatie

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------