



HA451

## Lastscheider 4-polig 125 A blokvorm

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom 125 A

Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947 7 kA

#### Architectuur

Aantal polen 4

Bedieningselement Lange draaigreep

Apparaattype Vaste inbouw

Pooltype 4P

#### Afmetingen

Hoogte 135 mm

Breedte 120 mm

Diepte 170 mm

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar Ja

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP00

#### Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 50 mm<sup>2</sup> max.

Doorsnede soepele geleider 50 mm<sup>2</sup>

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U<sub>i</sub> 800 V

Nominale stoothoudspanning U<sub>imp</sub> 8000 V

#### Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I<sub>n</sub> 1,80 W

Totaal vermogensverlies onder I<sub>N</sub> 5,40 W

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 82000 W

#### Bediening en signalisatie

Motorbediening geïntegreerd Nee

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 70 °C