



HA452

Lastscheider 4-polig 160 A blokvorm

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	160 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947	7 kA

Architectuur

Aantal polen	4
Bedieningselement	Lange draaigreep
Apparaattype	Vaste inbouw
Pooltype	4P

Afmetingen

Hoogte	135 mm
Breedte	120 mm
Diepte	170 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP00
----------------------	------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	95 mm ²
Doorsnede soepele geleider	95 mm ²

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	800 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	8000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I _n	3 W
Totaal vermogensverlies onder I _N	9 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	105000 W

Bediening en signalisatie

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------