



HA454

Lastscheider 4-polig 250 A blokvorm

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 250 A

Nominale piekstroombestendigheid Icw
IEC60947 9 kA

Architectuur

Aantal polen 4

Bedieningselement Lange draaigreep

Apparaattype Vaste inbouw

Pooltype 4P

Afmetingen

Hoogte 160 mm

Breedte 125 mm

Diepte 230 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar Ja

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP00

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 150 mm²

Doorsnede soepele geleider 150 mm²

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i 800 V

Nominale stoothoudspanning U_{imp} 8000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I_n 5,80 W

Totaal vermogensverlies onder I_N 17,40 W

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 164000 W

Bediening en signalisatie

Motorbediening geïntegreerd Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 70 °C