



HA457

## Lastscheider 4-polig 400 A blokvorm

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 400 A

Nominale piekstroombestendigheid I<sub>cw</sub>  
IEC60947 9 kA

#### Uitvoering

Aantal polen 4

Bedieningselement Lange draaigreep

Apparaattype Vaste inbouw

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar Ja

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP00

#### Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 1x 240 mm<sup>2</sup>

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U<sub>i</sub> 1000 V

Nominale stoothoudspanning U<sub>imp</sub> 8000 V

#### Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I<sub>n</sub> 14,40 W

Totaal vermogensverlies onder I<sub>N</sub> 57,60 W

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 263000 W

#### Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd Nee

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 70 °C