

HA457

Lastscheider 4-polig 400 A blokvorm

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 400 A

Nominale piekstroombestendigheid Icw
IEC60947 9 kA

Architectuur

Aantal polen 4

Bedieningselement Lange draaigreep

Apparaattype Vaste inbouw

Deksel, deur

Vergrendelbaar Ja

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP00

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 1x 240 mm²

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui 1000 V

Nominale stoothoudspanning Uimp 8000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In 14,40 W

Totaal vermogensverlies onder IN 57,60 W

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 263000 W

Bediening en signalisatie

Motorbediening geïntegreerd Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 70 °C