



HA458

Lastscheider 4-polig 630 A blokvorm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------

Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947	13 kA
---	-------

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Bedieningselement	Lange draaigreep
-------------------	------------------

Apparaattype	Vaste inbouw
--------------	--------------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP00
----------------------	------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	2x 300 mm ²
---------------------------	------------------------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
------------------------------	--------

Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V
---------------------------------	--------

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In	30,90 W
----------------------------------	---------

Totaal vermogensverlies onder IN	92,70 W
----------------------------------	---------

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	414000 W
----------------------------------	----------

Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------