



HA458

Lastscheider 4-polig 630 A blokvorm

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 630 A

Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947 13 kA

Architectuur

Aantal polen 4

Bedieningselement Lange draaigreep

Apparaattype Vaste inbouw

Pooltype 4P

Afmetingen

Hoogte 270 mm

Breedte 160 mm

Diepte 315 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar Ja

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP00

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 2x 300 mm²

Doorsnede soepele geleider 2x 300 mm²

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i 1000 V

Nominale stoothoudspanning U_{imp} 8000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I_n 30,90 W

Totaal vermogensverlies onder I_N 92,70 W

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 414000 W

Bediening en signalisatie

Motorbediening geïntegreerd Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 70 °C