



HBA125H

## Diffblok el. x160 3P regelb. 125A

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Nominale aardlekstroom $I_{dn}$	30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
---------------------------------	--

#### Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

#### Veiligheid

Type aardlekbeveiliging	A HI
-------------------------	------

#### Spanning

Nominale isolatiespanning $U_i$	500 V
---------------------------------	-------

Nominale stoothoudspanning $U_{imp}$	6000 V
--------------------------------------	--------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading	2,5 - 95,0 mm <sup>2</sup>
---	----------------------------

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroef-aansluiting met soepele geleiders	2,5 - 70,0 mm <sup>2</sup>
---	----------------------------