



HBA125H

## Diffblok el. x160 3P regelb. 125A

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom 125 A

Nominale aardlekstroom  $I_{dn}$  30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA

#### Architectuur

Aantal polen 3

#### Veiligheid

Type aardlekbeveiliging A HI

#### Spanning

Nominale isolatiespanning  $U_i$  500 V

Nominale stoothoudspanning  $U_{imp}$  6000 V

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading 2,5 - 95,0 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroef-aansluiting met soepele geleiders 2,5 - 70,0 mm<sup>2</sup>