



HBA127H

## Diffblok x160 3P 300mA 125A

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	125 A
Nominale aardlekstroom I <sub>dn</sub>	300 mA

#### Architectuur

Aantal polen	3
--------------	---

#### Veiligheid

Type aardlekbeveiliging	A HI
-------------------------	------

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	500 V
Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	6000 V

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading	2,5 - 95,0 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroef-aansluiting met soepele geleiders	2,5 - 70,0 mm <sup>2</sup>