



HBA160H

Diffblok el. x160 3P regelb. 160A

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	160 A
Nominale aardlekstroom I _{dn}	30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA

Architectuur

Aantal polen	3
--------------	---

Veiligheid

Type aardlekbeveiliging	A HI
-------------------------	------

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	500 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	6000 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading	2,5 - 95,0 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroef-aansluiting met soepele geleiders	2,5 - 70,0 mm ²