

HBT160H

**Aardlekelement P250 4P 160 A I<sub>dn</sub> 30 mA tot 6 A instelbaar**

**Technische eigenschappen**

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom 160 A

Nominale aardlekstroom I<sub>dn</sub> 30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA

**Architectuur**

Aantal polen 4

**Veiligheid**

Type aardlekbeveiliging A

**Spanning**

Nominale isolatiespanning U<sub>i</sub> 500 V

Nominale stoothoudspanning U<sub>imp</sub> 6000 V

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading 35 - 185 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroef-aansluiting met soepele geleiders 35 - 150 mm<sup>2</sup>