



HBT160H

## Aardlekelement P250 4P 160 A I<sub>dn</sub> 30 mA tot 6 A instelbaar

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom 160 A

Nominale aardlekstroom I<sub>dn</sub> 30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA

#### Architectuur

Aantal polen 4

#### Veiligheid

Type aardlekbeveiliging A

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U<sub>i</sub> 500 V

Nominale stoothoudspanning U<sub>imp</sub> 6000 V

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading 35 - 185 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroef-aansluiting met soepele geleiders 35 - 150 mm<sup>2</sup>