



HBW630H

Aardlelement P630 4P 630 A I_{dn} 100 mA tot 10 A instelbaar

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	630 A
Nominale aardlekstroom I _{dn}	100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Veiligheid

Type aardlekbeveiliging	A HI
-------------------------	------

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	500 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	6000 V