



HBW630H

Aardlelement P630 4P 630 A I_{dn} 100 mA tot 10 A instelbaar

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 630 A

Nominale aardlekstroom I_{dn} 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA

Architectuur

Aantal polen 4

Veiligheid

Type aardlekbeveiliging A HI

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i 500 V

Nominale stoothoudspanning U_{imp} 6000 V