

HCA125H

Schakelaar met vrije afschakeling x160 3P 125A

Technische eigenschappen

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom 125 A

Nominale piekstroombestendigheid Icw  
IEC60947 2 kA

**Architectuur**

Aantal polen 3

Bedieningselement Knevel

**Aansluiting**

Doorsnede stijve geleider 4 - 95 mm<sup>2</sup>

Doorsnede soepele geleider 4 - 70 mm<sup>2</sup>

**Spanning**

Nominale isolatiespanning Ui 690 V

Nominale stoothoudspanning Uimp 8000 V

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Funcities**

Afschakelaar Schakelaar