



HCA125H

## Schakelaar met vrije afschakeling x160 3P 125A

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	125 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947	2 kA

#### Architectuur

Aantal polen	3
Bedieningselement	Knevel

#### Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Doorsnede soepele geleider	4 - 70 mm <sup>2</sup>

#### Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Funcities

Afschakelaar	Schakelaar
--------------	------------