

HCA126H

Schakelaar met vrije afschakeling x160 4P 125A

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 125 A

Nominale piekstroombestendigheid Icw
IEC60947 2 kA

Architectuur

Aantal polen 4

Bedieningselement Knevel

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 4 - 95 mm²

Doorsnede soepele geleider 4 - 70 mm²

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui 690 V

Nominale stoothoudspanning Uimp 8000 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Funcities

Afschakelaar Schakelaar