



HCA126H

Schakelaar met vrije afschakeling x160 4P 125A

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	125 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947	2 kA

Architectuur

Aantal polen	4
Bedieningselement	Knevel

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	4 - 95 mm ²
Doorsnede soepele geleider	4 - 70 mm ²

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Funcities

Afschakelaar	Schakelaar
--------------	------------