



HCE800H

## Schakelaar h1000 3P 800A

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	800 A
-----------------	-------

#### Architectuur

Aantal polen	3
Bedieningselement	Knevel

#### Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	2x 240 mm <sup>2</sup>
Doorsnede soepele geleider	2x 240 mm <sup>2</sup>

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	800 V
Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	8000 V

#### Afschakeling

Responstijd bij openen	10 ms
------------------------	-------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Uitrusting

Motorbediening optioneel	Ja
--------------------------	----

#### Functies

Afschakelaar	Schakelaar
--------------	------------

#### Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I <sub>n</sub>	49,60 W
Totaal vermogensverlies onder I <sub>N</sub>	148,80 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	526000 W

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C
---------------------	-------------

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP4X
----------------------	------