



HCE800H

## Schakelaar h1000 3P 800A

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom 800 A

#### Architectuur

Aantal polen 3

Bedieningselement Knevel

#### Aansluiting

Doorsnede stijve geleider 2x 240 mm<sup>2</sup>

Doorsnede soepele geleider 2x 240 mm<sup>2</sup>

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U<sub>i</sub> 800 V

Nominale stoothoudspanning U<sub>imp</sub> 8000 V

#### Afschakeling

Responstijd bij openen 10 ms

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Uitrusting

Motorbediening optioneel Ja

#### Functies

Afschakelaar Schakelaar

#### Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I<sub>n</sub> 49,60 W

Totaal vermogensverlies onder I<sub>N</sub> 148,80 W

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 526000 W

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 70 °C

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar Ja

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP4X