



HCF980H

Vermogenschakelaar h3, 3P 1250 A

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	1250 A
-----------------	--------

Architectuur

Aantal polen	3
Bedieningselement	Knevel

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	3x 240 mm ²
Doorsnede soepele geleider	3x 240 mm ²

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	800 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	8000 V

Afschakeling

Responstijd bij openen	10 ms
------------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Uitrusting

Motorbediening optioneel	Ja
--------------------------	----

Functies

Afschakelaar	Schakelaar
--------------	------------

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I _n	62,50 W
Totaal vermogensverlies onder I _N	187,50 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	822000 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C
---------------------	-------------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP4X
----------------------	------