



HCT250AR

## Vermogenschakelaar h3+, P250 3P 250 A, boutaansluiting

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

|  |         |
|--|---------|
| Nominale stroom                                  | 250 A   |
| Nominale piekstroombestendigheid Icw<br>IEC60947 | 3,60 kA |

#### Architectuur

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Aantal polen      | 3      |
| Bedieningselement | Knevel |

#### Aansluiting

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Doorsnede stijve geleider  | 35 - 185 mm <sup>2</sup> |
| Doorsnede soepele geleider | 35 - 150 mm <sup>2</sup> |

#### Spanning

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Nominale isolatiespanning Ui    | 800 V  |
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 8000 V |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Funcities

|              |            |
|--------------|------------|
| Afschakelaar | Schakelaar |
|--------------|------------|