



HCT250AR

## Vermogenschakelaar h3+, P250 3P 250 A, boutaansluiting

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	250 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947	3,60 kA

#### Architectuur

Aantal polen	3
Bedieningselement	Knevel

#### Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	35 - 185 mm <sup>2</sup>
Doorsnede soepele geleider	35 - 150 mm <sup>2</sup>

#### Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Funcities

Afschakelaar	Schakelaar
--------------	------------