



HCW401AR

Vermogensschakelaar h3+, P630 4P 400 A, boutaansluiting

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 400 A

Nominale piekstroombestendigheid I_{cw}
IEC60947 5 kA

Architectuur

Aantal polen 4

Bedieningselement Knevel

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i 800 V

Nominale stoothoudspanning U_{imp} 8000 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Functies

Afschakelaar Schakelaar