



HCW631AR

## Vermogenschakelaar h3+, P630 4P 630 A, boutaansluiting

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	630 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947	7,60 kA

#### Architectuur

Aantal polen	4
Bedieningselement	Knevel

#### Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Functies

Afschakelaar	Schakelaar
--------------	------------