



HCW631AR

Vermogenschakelaar h3+, P630 4P 630 A, boutaansluiting

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	630 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947	7,60 kA

Architectuur

Aantal polen	4
Bedieningselement	Knevel

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Functies

Afschakelaar	Schakelaar
--------------	------------