



HFD425

Veiligedenlastscheider, 4-polig, 250A, NH1

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 250 A

Architectuur

Aantal polen 4

Bedieningselement Deurkoppeling roterende aandrijving

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i 750 V

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder I_N 164,40 W

Vermogensverlies per pool bij I_n 41,10 W

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 164000 W

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP00

Zekering

AT_FuseSize NH1

Afmetingen

Hoogte 195 mm

Breedte 294 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar Ja