



HHA081H

Hoofdautomaat x160 4P 25kA 80A

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	80 A
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2	25 kA
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 240 V AC IEC60947-2	35 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-2	25 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 400 V AC volgens IEC60947-2	20 kA

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V
Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Nominale spanning Ue	220 - 415 V

Funcities

Afschakelaar	TM A/F
--------------	--------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	32,10 W
----------------------------------	---------

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	1000
Maximale aantal mechanische schakelingen	4000

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP4X
----------------------	------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	4 - 70 mm ²
Doorsnede stijve geleider	4 - 95 mm ²

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	6 - 6 NM
Montage/aansluitpositie	Vooraan

Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker

Schroefaansluiting

Deksel, deur

Vergrendelbaar

Ja

Afmetingen

Hoogte

130 mm

Breedte

100 mm

Diepte

68 mm